

空位堵頭
NPQX-P-PC12
訂貨編號: 8191750

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
安裝位置	可選
套組規格	10
工作壓力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	0.8 g
安裝方式	透過保持夾
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	加強型聚醯胺
O 型圈材料	HNBR