


導向單元
FEN-25-160-GF
訂貨編號: 8204056

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
行程	160 mm
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
防爆	必須遵守證書中的資訊！
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
位移力	15 N
移動質量	461 g
產品重量	1058 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	高合金鋼
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
連接板材料	陽極氧化精製鋁合金