

消音節流閥
GRU-3/4-B
訂貨編號: 9520

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	聲壓控制功能
附加功能的選擇	具消音器
氣動介面，氣口 1	G3/4
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
標準流量 6 -> 0 bar	0 l/min...8000 l/min
環境溫度	-10 °C...70 °C
外殼材質	鋁
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	170 g
液壓緩衝器插件的材料	PE
旋入螺釘的材料	壓鑄鋁
材料說明	RoHS 合規
調節螺絲材質	PA