

Steckdosen und T-Steckverbindungen

Lieferübersicht

FESTO



- Kundenspezifische Konfektionierung von Leitungen
- Anschlussgrößen M8 und M12
- Zusammenschaltung von Signalen

Ausführliche Produktinformationen

➔ Internet: nedu

Lieferübersicht			
Ausführung	Typ	Elektrischer Anschluss	
		links	rechts
Stecker	SEA	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	Schraubklemmen Lötflächen
Steckdose	SIE	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Schraubklemmen
		Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig	
Kabeldose	NECU	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Schraubklemmen
T-Steckverbindung	NEDU	Dosen M8x1, 3-polig	Stecker M8x1, 4-polig
			Stecker M12x1, 4-polig
		Dosen M12x1, 3-polig	Stecker M12x1, A-codiert, 4-polig

Allgemeine Technische Daten – SEA			
Typ		SEA-3GS-M8-S	SEA-GS-M8
Betriebs- und Umweltbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 ... +85	
Schutzart		IP65	IP67
Werkstoffe			
Gehäuse		Polyamid	




Steckdosen und T-Steckverbindungen


Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten – SIE	
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Schutzart	IP67
Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid

Allgemeine Technische Daten – NECU	
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40... +80
Schutzart	IP67
Werkstoffe	
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

Allgemeine Technische Daten – NEDU			
Typ	NEDU-M8D3-M8T4	NEDU-M8D3-M12T4	NEDU-M12D5-M12T4
Betriebs- und Umweltbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	–25 ... +85	
Schutzart	IP65, IP67		
Werkstoffe			
Gehäuse	Polyamid	Polyurethan, verstärkt	
Schaltung			
			

Technische Daten und Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss		Betriebsspannungsbereich		Teile-Nr. Typ	
	links	rechts	[V DC]	[V AC]		
Stecker SEA						
	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	Schraubklemmen	≤ 75	≤ 48	192 009	SEA-3GS-M8-S
		Lötfahnen	≤ 75	≤ 60	18 696	SEA-GS-M8
Steckdose SIE						
	Dose gerade, M12x1, 4-polig	Schraubklemmen	≤ 150	≤ 125	18 494	SIE-GD
	Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig		≤ 150	≤ 125	12 956	SIE-WD-TR
Kabeldose NECU						
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Schraubklemmen	0 ... 60	0 ... 60	544 392	NECU-M8G4
T-Steckverbindung NEDU						
	Dosen M8x1, 3-polig	Stecker M8x1, 4-polig	32	32	544 391	NEDU-M8D3-M8T4
		Stecker M12x1, 4-polig	60	60	541 597	NEDU-M8D3-M12T4
	Dosen M12x1, 3-polig	Stecker M12x1, A-codiert, 4-polig	250	250	541 596	NEDU-M12D5-M12T4