# Luftblaspistolen

FESTO



# Luftsparpistolen LSP-¼-D

Datenblatt



Betriebsdruck
0 ... 10 bar

- Feine, stufenlose Dosierung des Durchflusses über Hebelbetätigung
- Robuste Aluminium-Ausführung
- Auswechselbare Düsen

| Allgemeine Technische Daten | | |
|---|---|---|
| Abluft-Funktion | | Blasvorgang dosierbar |
| Pneumatischer Anschluss | | Innengewinde G¼ |
| Betriebsmedium | | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | | geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Betriebsdruck | [bar] | 0 ... 10 |
| Normalnenndurchfluss | [l/min] | 120 bei 6 bar |
| Schalldruckpegel | [dB (A)] | 90 bei 6 bar |
| Umgebungstemperatur | [°C] | –10 ... +50 |
| Gewicht | [g] | 240 |

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

| Werkstoffe | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |

**Abmessungen** Download CAD-Daten ➔ **www.festo.com**




1 Dichtfläche

Hinweis

Die Blaspistole hat kein Druckregelventil.

Hinweis

Druckluft darf nicht gegen Körperteile gerichtet werden.

| D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G¼ | 1,5 | 18,5 | 141 | 95 | 0,3 | 101 | 14 | 17 |

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| Pneumatischer Anschluss | Teile-Nr. | Typ |
| G¼ | **35528** | **LSP-¼-D** |

# Luftsparpistolen LSP-¼-C

Datenblatt

- Feine, stufenlose Dosierung des Durchflusses über Hebelbetätigung
- Auswechselbare Düsen

Betriebsdruck
0 ... 10 bar

| Allgemeine Technische Daten | | |
|---|---|---|
| Abluft-Funktion | | Blasvorgang dosierbar |
| Pneumatischer Anschluss | | Innengewinde G¼ |
| Betriebsmedium | | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | | geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Betriebsdruck | [bar] | 0 ... 10 |
| Normalnenndurchfluss | [l/min] | 120 bei 6 bar |
| Schalldruckpegel | [dB (A)] | 90 bei 6 bar |
| Umgebungstemperatur | [°C] | –10 ... +50 |
| Gewicht | [g] | 125 |

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

| Werkstoffe | |
|---|---|
| Gehäuse | Polyamid, verstärkt |

**Abmessungen** Download CAD-Daten ➔ **www.festo.com**




1 Dichtfläche

Hinweis

Die Blaspistole hat kein Druckregelventil.

Hinweis

Druckluft darf nicht gegen Körperteile gerichtet werden.

| D1 | D2 | H1 | H2 | L1 | L2 | ⌀C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G¼ | 1,5 | 112 | 96,2 | 154,4 | 80 | 14 |

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| Pneumatischer Anschluss | Teile-Nr. | Typ |
| G¼ | **184318** | **LSP-¼-C** |

Neu
LPZ-RG-150-B

# Luftblaspistolen

Zubehör

FESTO

**Blasdüse LPZ-SD**
mit Luftschutzschirm

- Zielgerichteter starker Luftstrahl mit Luftschutzschirm für Späne und Staub
- Niedriger Geräuschpegel

Werkstoff:
Aluminium




| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| | Teile-Nr. | Typ |
| Blasdüse mit Luftschutzschirm | **184321** | **LPZ-SD** |

**Blasdüse LPZ-LD**
mit Geräuschdämpfung

- Kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl
- Zum Ausblasen, Trocknen und Kühlen großer Flächen
- Niedriger Geräuschpegel

Werkstoff:
Zink-Druckguss verchromt/
Aluminium




| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| | Teile-Nr. | Typ |
| Blasdüse mit Geräuschdämpfung | **184322** | **LPZ-LD** |

**Blasdüse LPZ-RG-150-B**
gerades Rohr

- Zielgerichteter starker Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen

Werkstoff:
Messing, vernickelt

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform




| Bestellangaben | | | |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur [°C] | Schalldruckpegel [dB(A)] | Teile-Nr. | Typ |
| –10 ... +50 | 90 | **565317** | **LPZ-RG-150-B** |

# Luftblaspistolen

Zubehör

FESTO

**Blasdüse LPZ-RB-150-B**
Winkelrohr

- Zielgerichteter starker Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen
- 360° schwenkbar

Werkstoff:
Messing, vernickelt

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform




| Bestellangaben | | | |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur [°C] | Schalldruckpegel [dB(A)] | Teile-Nr. | Typ |
| –10 ... +50 | 90 | **565316** | **LPZ-RB-150-B** |

**Normaldurchfluss qn bei voller Hebelbetätigung in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p**
gemessen mit Luftsparpistole LSP-¼-C