

AS-Interface® Module CACF

Datenblatt

CACF-BT-AS

AS-Interface Modul als Busabschluss

Der passive Busabschluss ermöglicht die maximal zulässige AS-Interface Leitungslänge auf ca. 200 m auszudehnen. Es darf maximal eine Komponente zur Leitungsverlängerung pro AS-Interface Strang eingesetzt werden.



Allgemeine Technische Daten		
Anschluss technik		AS-Interface Flachkabel/AS-Interface Rundkabel
Statusanzeigen		LED gelb AS-Interface Spannung > 18,5 V
		LED grün AS-Interface Spannung > 26 V
Betriebsspannung	[VDC]	30 (AS-Interface Spannung)
Stromaufnahme	[mA]	10
Schutzart		IP65
Abmessungen B x L x H	[mm]	46 x Ø19
Werkstoff-Hinweis		LABS-haltige Stoffe enthalten
		RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... +55
Lagertemperatur	[°C]	-25 ... +75
Zulassung		c UL us - Listed (OL)
		C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾		Nach EU-EMV-Richtlinie

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

Typ	D1 Ø	L1
CACF-BT-AS	19	46

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
	AS-Interface Modul als Busabschluss	567035	CACF-BT-AS