Datenblatt

Steckdosenleitung KME

- Steckdosenleitung für Ventile mit E-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 bis 10 m



Allgemeine Technische Daten		
Elektrischer Anschluss		Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C (Industrieform)
		offenes Ende, 2-adrig
Schaltstellungsanzeige		LED
Schutzleiteranschluss		nicht vorhanden
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C	[A]	4
Kabelaufbau	[mm^2]	2x0,75
Kabeldurchmesser	[mm]	5,2
Toleranz Kabeldurchmesser	[mm]	±0,1
Min. Kabel-Biegeradius	[mm]	52
Leitungseigenschaft		für statische Anwendungen
Befestigungsart		auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Anziehdrehmoment Steckdose	[Nm]	maximal 0,35
Einbaulage		beliebig
Schutzart nach EN 60529		IP67 (montiert)

Werkstoffe	
Gehäuse	TPE-U(PU)
Dichtungen	NBR
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	–20 ... +80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-RoHS-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK[1)]		1

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Datenblatt

Abmessungen **Download CAD-Daten → www.festo.com**



[1] Beleuchtungsfeld LED
[2] Schilderträger ASCF mit Schild ASLR-L-423 (Lieferumfang)
[3] 2-adriges Kabel (2x 0,75 mm²)
[4] Steckerbild Form C
[5] Dichtung

Typ	B1	D1	D2	H1	H2	L1	L2
KME-1-24DC-2,5-LED	16	5,2	M3	19,3	4	2500	29,1
KME-1-24DC-5-LED						5000	
KME-1-24-10-LED						10000	

Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Länge [m]	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C	2,5	135	**30943**	**KME-1-24DC-2,5-LED**
	5	280	**30945**	**KME-1-24DC-5-LED**
	10	570	**193455**	**KME-1-24-10-LED**