

Datenblatt



- - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
- - Betriebsdruck
-0,1 ... 0,8 MPa



Dieses Anzeigergerät spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 0,12 MPa herrscht. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands.

Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spiegelfläche von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

Allgemeine Technische Daten	
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Produktgewicht [g]	10

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck	[MPa] -0,1 ... 0,8
	[bar] -1 ... 8
	[psi] -14,5 ... 116
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (dann erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60

Werkstoffe	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Bestellangaben			
Pneumatischer Anschluss	Anzeigefarbe	Teile-Nr.	Typ
Stecknippel PK-3	rot	10088	OH-8-RT
	grün	10089	OH-8-GN
	blau	10090	OH-8-BL
	gelb	10091	OH-8-GE