


# Демпфер YSR-32-60

Специф. Номер: 10871

FESTO

регулируем, може да се пълни допълнително



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфериране	регулируем твърда характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	60 mm
Макс. сила на удара	6,400 N
Макс. поета енергия на ход	380 J
Макс. поета енергия на час	438,000 J
Макс. остатъчна енергия	2 J
Възвратна сила	35 N
Тегло на продукта	1,600 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Стомана поцинкован
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана