

Шумозаглушител AMTE-M-LH-G14

Номер на част: 1205861

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------------------|--|
| Монтажно положение | произволно |
| Размер на опаковката | 20 |
| Работно налягане | 0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар |
| Дебит спрямо атмосфера | 3140 l/min |
| Взривозащита | Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX) |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) |
| Температура на околната среда | -40 °C...80 °C |
| Тегло на продукта | 13 g |
| Пневматична връзка | G1/4 |
| Материал на демпферната вложка | Бронз |
| Материал резбова шийка | Месинг |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |