

Съединител QS-B-1/4-8-I-20

Специф. Номер: 130995
Продукт излизащ от производство

FESTO

Външна резба с вътрешен шестостен.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 5 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 20 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Макс. въртящ момент на затягане | 12 Nm |
| Тегло на продукта | 15 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба R1/4 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 8 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Месинг никелиран |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | NBR |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |