

# Дросел-шумозаглушител VFFK-C-K-M7-P

Номер на част: 133141

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция звуково налягане на дросела
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	M7
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	завинтване
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...100 l/min
Работно налягане	0 бар...10 бар
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	3.8 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	5.8 g
Материал на демпферната вложка	PE
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на регулиращия винт	Месинг, никелиран