

Направляващ модул FENG-2 1/2"- -KF

Специф. Номер: 151749

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	2 1/2"
Ход	0.4 ... 20 "
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Сила на преместване	15 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	50 g
Основно тегло при 0 mm ход	5,410 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Алуминиева сплав