


# Съединител QS-5/32T-U

Специф. Номер: 153628

FESTO

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.  
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                           |
|---|------------------------------------|
| Размер  | Стандарт                           |
| Номинален размер                                      | 2.6 mm                             |
| Монтажна позиция                                      | по избор                           |
| Размер на контейнера                                  | 1                                  |
| Конструкция   | Push/Pull-принцип                  |
| Работно налягане                                      | -0.95 ... 10 bar                   |
| работно налягане в зависимост от температурата        | -0.95 ... 10 bar                   |
| Работна среда   | филтриран сгъстен въздух<br>Вакуум |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 1                                  |
| Температура на околната среда                         | -10 ... 60 °C                      |
| Разрешение  | Germanischer Lloyd                 |
| Тегло на продукта                                     | 5 g                                |
| Пневматичен извод                                     | за шлаух, външен диаметър 5/32"    |
| Цвят на освобождаващия пръстен                        | сив                                |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform                       |
| Информация за материала на корпуса                    | PBT                                |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен     | POM                                |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух      | NBR                                |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |