


Шейна FKP-80/100

Специф. Номер: 158457

FESTO

срещу усукващи моменти върху шейната на и компенсирани на нелинейности при паралелно водене на товари на линейни задвижвания DGP и DGE.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80/100
радиално отклонение +/-	4 mm
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Продължително тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	7,000 N
Информация за материала болт	високолегирана стомана
Информация за материала вилка	високолегирана стомана
Информация за материала плъзгач	Месинг