


Многопозиционен комплект DPNG-50

Специф. Номер: 159487
Продукт излизащ от производство

FESTO

за монтаж на 3- 4-позиционни цилиндри, всеки състоящ се от 2 стандартни DNG, DNGL, DNGU или DNGUL цилиндри.

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	335 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала, закрепване	Алуминиева сплав
Threaded stud material information	Стомана поцинкован
Информация за материала на гайката	Стомана поцинкован