

elektromagnetický ventil



MFHE-3-1/2

č. dílu: 10421

FESTO

Spínací ventil se zpožděným náběhem tlaku a pomocným ručním ovládáním.

Elektromagnetická cívka a zásuvka nejsou obsaženy v dodávce.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|----------------------------------|
| konstrukce | talířové sedlo |
| směr proudění | nelze obrátit |
| princip těsnění | měkký |
| funkce odvětrání | nelze škrtit |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| typ řízení | přímo |
| funkce ventilu | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. |
| provozní tlak | 2 ... 10 bar |
| normální jmenovitý průtok | 2,900 l/min |
| vypínací čas | 76 ms |
| spínací čas | 28 ms |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -5 ... 40 °C |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 1 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/2 |
| jmenovitá světlost | 12 mm |