

# skříň spojky EAMK-A-F40-64A

č. dílu: 124629

FESTO

pro pohony DGE



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pohonu	F40
kód rozhraní spojkové skříňě	64A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS