


# průchodka s nástrčnými koncovkami NPQP-H-Q12-E

č. dílu: 132552

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2013.



## katalogový list

| parametr  | hodnota                                      |
|---|--|
| velikost  | standard                                     |
| jmenovitá světlost                              | 7.8 mm                                       |
| konstrukce                                      | princip push-pull                            |
| provozní tlak závislý na teplotě                | -0.95 ... 10 bar                             |
| provozní médium                                 | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium       | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                      | 4  |
| okolní teplota                                  | -20 ... 60 °C                                |
| hmotnost výrobku                                | 30.4 g                                       |
| připojení pneumatiky 1                          | pro vnější průměr hadice 12 mm               |
| připojení pneumatiky 2                          | pro vnější průměr hadice 12 mm               |
| upozornění k materiálu                          | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS       |
| informace o materiálu pouzdra                   | PP   |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel                |