

válec z plastu EFK-25-40-P

č. dílu: 15005
výběhový výrobek

[se zpětnou pružinou](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	40 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tlačný
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	235 N