


unášeč FKP-40

č. dílu: 150802

FESTO

pro vyloučení klopných momentů a vyrovnání nesouosostí souběžně
vedených zátěží na jezdec přímočarých pohonů DGP a DGE .
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
radiální odchylka +/-	2 mm
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-20 ... 120 °C
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1,800 N
informace o materiálu čepů	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu vidlice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu třecího dílu	mosaz