


# nástrčná dutinka QSH-1/4-3/16-U

č. dílu: 153824

FESTO

redukční.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	1 g
připojení pneumatiky	nástrčná dutinka QS-3/16 nástrčná dutinka QS-1/4"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT