

Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSMY-5/32T-1/8-U


č. dílu: 153922

FESTO

redukční.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | Mini |
| jmenovitá světlost | 1.5 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| hmotnost výrobku | 3.6 g |
| počet výstupů | 2 |
| počet přívodů | 1 |
| připojení pneumatiky 1 | pro vnější průměr hadice 5/32" |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 1/8" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | PBT |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku | POM |
| informace o materiálu těsnění hadice | NBR |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |