


# jednosměrný škrtecí ventil GRGZ-M5-QS-3-LF-C

č. dílu: 175064

FESTO

Škrceí přívodu s jemným škrceím a QS nástrčnou koncovkou.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrceí
připojení pneumatiky 1	QS-3
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrceí	48 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	36 ... 52 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrceí 6 -> 0 barů	80 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	60 ... 90 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	14 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno mosaz
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kynného přívodu	zinkový tlakový odlitek