



čidlo

SMT-8-PS-K-LED-24-B

č. dílu: 175436

FESTO

elektr., bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou T, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro T-drážku
povolení	C-Tick
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 0.2 ms
vypínací čas	≤ 0.5 ms
max. výstupní proud	100 mA
max. spínaný výkon DC	3 W
pokles napětí	≤ 1.8 V
zbytkový proud	≤ 0.1 mA
odolnost zkratu	pulzující
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel 3 vodiče
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky možnost nasunutí podélně do drážky
max. utahovací moment	0.2 Nm
hmotnost výrobku	30 g
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU) vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 IP67