

ventilový terminál VIMP-02-1/8-4

č. dílu: 18562

FESTO

G1/8, s připojením vícepólovým konektorem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| funkce ventilu | 5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř. |
| normální jmenovitý průtok | 750 ... 1,000 l/min |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| elektrické řízení | Multipol |
| max. počet ventilových pozic | 4 |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| stupeň krytí | IP65 |
| typ ovládání | elektrický |
| typ terminálu | 02 |
| konstrukce | pístové šoupě |
| napájení řídicím tlakem | vně vnitřní |
| konstrukce ventilového terminálu | pevná rozteč |
| řídící tlak | 1.5 ... 10 bar |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |