


# ventilový terminál IIFB-02-1/8-8-BU

č. dílu: 18852

FESTO

G1/8, s připojením fieldbus.



## katalogový list

| parametr                         | hodnota  |
|----------------------------------|--|
| funkce ventilu                   | 5/2 monostabilní<br>5/2 impulsní<br>5/3 ve stř. pol. pod tlakem<br>5/3 ve stř. poloze odvětr.<br>5/3 ve stř. pol. uzavř. |
| normální jmenovitý průtok        | 750 ... 1,000 l/min  |
| provozní tlak                    | -0.9 ... 10 bar  |
| elektrické řízení                | průmyslová síť<br>integrované řízení   |
| max. počet ventilových pozic     | 8  |
| okolní teplota                   | -5 ... 50 °C   |
| stupeň krytí                     | IP65   |
| typ ovládní                      | elektrický   |
| typ terminálu                    | 02   |
| konstrukce                       | pístové šoupě  |
| napájení řídicím tlakem          | vně<br>vnitřní   |
| konstrukce ventilového terminálu | pevná rozteč   |
| řídící tlak                      | 1.5 ... 10 bar   |
| jmenovité provozní napětí DC     | 24 V   |
| teplota média                    | -5 ... 50 °C   |
| upozornění k materiálu           | obsahuje látky LABS  |