

# nástrčné šroubení QSM-10-32-UNF-1/8-I-U

č. dílu: 190683

FESTO

vnější závit s vnitřním šestihranem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## katalogový list

| parametr                                        | hodnota                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost                                        | Mini                                         |
| jmenovitá světlost                              | 2 mm                                         |
| typ těsnění na závitovém dříku:                 | těsnicí kroužek                              |
| montážní poloha                                 | libovol.                                     |
| velikost balení                                 | 1                                            |
| konstrukce                                      | princip push-pull                            |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot            | -0.95 ... 10 bar                             |
| provozní médium                                 | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium       | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                      | 1                                            |
| okolní teplota                                  | -10 ... 60 °C                                |
| povolení                                        | Germanischer Lloyd                           |
| max. utahovací moment                           | 1.5 Nm                                       |
| hmotnost výrobku                                | 3.4 g                                        |
| připojení pneumatiky 1                          | UNF10-32                                     |
| připojení pneumatiky 2                          | pro vnější průměr hadice 1/8"                |
| barva uvolňujícího kroužku                      | šedá                                         |
| upozornění k materiálu                          | ve shodě s RoHS                              |
| informace o materiálu pouzdra                   | mosaz<br>poniklováno                         |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku      | POM                                          |
| informace o materiálu těsnění hadice            | NBR                                          |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel                |