

kulový kohout QH-QS-1/8-U

č. dílu: 190880
výběhový výrobek


FESTO

s nástrčnou koncovkou QS.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| typ ovládání | ruční |
| typ upevnění | instalace vedení |
| jmenovitá světlost | 2.5 mm |
| provozní tlak | -1 ... 10 bar |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| princip těsnění | měkký |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| hmotnost výrobku | 12.7 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |