


# vodicí jednotka

FEN-63- -

č. dílu: 19174

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	50 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	48 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,540 g
typ upevnění	vnitřním závitem
informace o materiálu vodicího prvku	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný