

# jednosměrný škrticí ventil GR-QS-1/2



č. dílu: 192756

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení
připojení pneumatiky 1	QS-1/2
připojení pneumatiky 2	QS-1/2
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou instalace vedení
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	743 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	463 l/min
provozní tlak	1 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	113 g
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz poniklováno