

vodicí jednotka

FDG-50- -

č. dílu: 192854

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	50
zdvih	10 ... 3,000 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	jednotka s vedením bez pohonu
max. rychlost	3 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu vodicího prvku	ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný