

# měchy


## EBS-80-110

č. dílu: 193794

FESTO

bez údržby, žádný efekt Stick-Slip, vhodný pro malé prostory.  
Zpětné pohyby mohou probíhat pouze s tlakem menším než je minimální (0,9 baru), aby bylo zaručeno správné zarolování měchu (nebezpečí poškození membrány).

výběhový typ, k dodání do 2011



### katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
požadovaný vestavný průměr	100 mm
zdvih	110 mm
max. výška při vysunutí	205 mm
max. úhel naklopení	15 deg
max. přesazení	10 mm
min. vestavná výška	95 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0.9 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch mazaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	350 N
hmotnost výrobku	400 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu měchu	CR