



jednosměrný škrťací ventil GR-QS-6-LF

č. dílu: 193968
výběhový výrobek

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	QS-6
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou příslušenstvím
normální jmenovitý průtok ve směru škrťení	75 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	260 ... 270 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrťení 6 -> 0 barů	110 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	500 ... 510 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	vysoce legovaná ocel