

jednosměrný škrťací ventil GRLA-E-M5-QS-6

č. dílu: 197481

FESTO

pro škrťení na odvětrání, s otočným přívodem.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení
připojení pneumatiky 2	M5
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0 ... 8 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	10.9 g
informace o materiálu závitové části	mosaz
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu těsnění	NBR