


# vodicí jednotka FEN-40- -KF

č. dílu: 33485

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

| parametr                             | hodnota                                  |
|--------------------------------------|--|
| velikost                             | 40                                       |
| zdvih                                | 10 ... 500 mm                            |
| montážní poloha                      | libovol.                                 |
| vedení                               | kuličková oběžná pouzdra                 |
| konstrukce                           | vedení                                   |
| okolní teplota                       | -20 ... 80 °C                            |
| posuvová síla                        | 15 N                                     |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu  | 32 g                                     |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm    | 2,370 g                                  |
| typ upevnění                         | vnitřním závitem                         |
| informace o materiálu vodicího prvku | zušlechtěná ocel                         |
| informace o materiálu pouzdra        | hliník legovaný pro tváření<br>eloxovaný |