

přísavka VAS-55-1/4-PUR

č. dílu: 36139

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	55 mm
účinný průměr přísavky	44 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, standardní
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	106 N
upevňovací závit	G1/4
upevnění přísavky	G 1/4
připojení vakua	G1/4
tvrdost Shore	62
informace o materiálu závitové části	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)