



čidlo SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

č. dílu: 525909

FESTO

elektrické, bezkontaktní, NPN, pro pohony s drážkou pro čidla 8,
montáž shora, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
spínaný výstup	NPN
funkce spínaného prvku	spínač
délka kabelu	2,5 m
elektrické připojení	3 vodiče kabel
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ano
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	7 ms
doba sepnutí	$\leq 0,2$ ms
max. spínaný výkon DC	3 W
zbytkový proud	0,1 mA
pokles napětí	1,8 V
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	30 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR