


spojovací vedení KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

č. dílu: 530942

FESTO

pro adaptaci připojovacího obrazce ZB (M1H) na ZC (M1BH).



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
přídavné funkce	omezení proudu po sepnutí
indikace polohy sepnutí	LED
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
utahovací moment	0.25 Nm
hmotnost výrobku	18 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka / úhlový konektor čtyřhranný tvar / čtyřhranný tvar 2 piny / 2 piny
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	0.2 m
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz