


zásuvka rychlospojky KDS6-1/4-A

č. dílu: 531647
výběhový výrobek

FESTO

samočinně uzavíratelné, pro bezpečnostní rychlospojky dle ISO 4414
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	8 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,611 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	BIA TÜV
jmenovitý utahovací moment	9.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	93 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS