


Magnetventil JMVH-5-1/8-S-B-VI

Teilenummer: 116004

FESTO

mit Magnetspulen und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdosen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP65
Nennweite	8 mm
Rastermaß	27 mm
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	ja
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	reversibel
Steuerdruck	2 ... 10 bar
Schaltzeit um	22 ms
Spulenkennwerte	24V DC
Betriebsmedium	Vakuum geölt gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm Vakuum ungeölt
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 11	G1/8
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten