


Kupplung EAMC-40-66-19-20

Teilenummer: 123847

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Servomotor.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 19 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 20 mm |
| Baugröße | 40 |
| Nennlänge | 66 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6.500 1/min |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 42,3 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 21 Nm |
| Produktgewicht | 139 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |