


Blindstopfen QSMC-1/8H-U

Teilenummer: 153924

FESTO

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Produktgewicht | 0,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse QS-1/8" |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PBT |