


Anschlussleitung KMP1-02-II-14-X

Teilenummer: 158991
Auslaufprodukt

FESTO

Das Kabel ist in den Längen von 1 - 99 m erhältlich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsspannungsbereich AC | ≤ 300 V |
| Betriebsspannungsbereich DC | ≤ 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | 5 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C |
| Elektrischer Anschluss | 72-polig Dose |
| Kabelaufbau | 65 x 0,75 mm ² |
| Kabeldurchmesser | 22 mm |
| Befestigungsart | mit Klemmbügel |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Leichtmetall-Druckguss |
| Werkstoffinformation Kabelmantel | PE |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | versilbert Kupfer-Legierung |