

Encoderleitung NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4

Teilenummer: 1617291

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 75 °C
Umgebungstemperatur	-50 ... 80 °C
Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	geschirmt 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Kabeldurchmesser	8,2 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)