



# Feinfilter LFMB-1-H-A

Teilenummer: 162820

FESTO

mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	1 µm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Differenzdruckanzeige	Manometer
Eingangsdruck 1	0 ... 16 bar
Normalnennndurchfluss	5.200 l/min
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	1,5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	Zink-Druckguss