

Schalldämpfer U-M3

Teilenummer: 163978

★ Standard-Programm
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt
siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform