


Endtasteranbau QH-DR-E-S3-E-SW-B

Teilenummer: 164854

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	eckig
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	nein
Schaltelementfunktion	Wechsler
Verpolungsschutz	nein
Messprinzip	mechanisch/elektrisch
Schaltstellungsanzeige	nein
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Isolationsspannung	250 V
Max. Ausgangsstrom	16.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 85 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabeldurchmesser	8 ... 13 mm
Kabelverschraubung	M20
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	hochlegierter Stahl rostfrei