



ODER-Glied OS-1/8-B-CT

Teilenummer: 165694

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	500 l/min
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft gefilterte, geölte Druckluft
Nennweite	4 mm
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR