

# Schwerlastführung HD-25- -

Teilenummer: 170026


FESTO

konfigurierbar.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	10 ... 2.160 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Kraft Fy	5.400 N
Max. Kraft Fz	5.600 N
Max. Moment Mx	260 Nm
Max. Moment My	415 Nm
Max. Moment Mz	400 Nm
Bewegte Masse	1.780 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	1.780 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	116 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	3.600 g
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert